


E70451



Cavo di collegamento con connettore femmina

Edge-Gateway/Power cable



Applicazione		
Applicazione		alimentazione per edgeGateway
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	8...32 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...85
Grado di protezione		IP 65
Dati meccanici		
Peso	[g]	236
Materiali		PBT-GF20
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E70451




Cavo di collegamento con connettore femmina

Edge-Gateway/Power cable

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm²

Collegamento



1	+ 24 V
2	GND