


# E70455



## Derivazione per cavo piatto AS-i

FC Splitter ye ProcessL



Applicazione	
Modello	AS-i
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Uscite	
Capacità di corrente uscite totale [A]	2
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Grado di protezione	IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni	
EMC	EN 61000-6-2
Dati meccanici	
Peso [g]	47
Materiali	parti metalliche: 1.4404 (AISI 316L); tenuta dei pin di contatto: FPM; O-ring: EPDM
Accessori	
Accessori opzionali	Chiave dinamometrica:, E70390
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo


# E70455



## Derivazione per cavo piatto AS-i

FC Splitter ye ProcessL

### Collegamento elettrico



### Collegamento

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; Coppia di serraggio: ...0,8 Nm