


E70582



Derivazione per cavo piatto AS-i

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 figura di esempio



Applicazione	
Applicazione	Distribuzione della tensione AS-i e dell'alimentazione esterna 24 V su connettore femmina M12
Dati elettrici	
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Uscite	
Modello elettrico	AS-i; (24V)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	89
Materiali	Corpo: PBT / PC
Coppia di serraggio [Nm]	1,65
Accessori	
Accessori opzionali	terminazione di isolamento cavo piatto:, E70413 Tubo flessibile per accoppiamento:, E70113

E70582



Derivazione per cavo piatto AS-i

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL


Osservazioni

Osservazioni	Il cavo piatto non deve terminare nel ripartitore. Come protezione utilizzare la terminazione di isolamento per cavo piatto o la guaina termoretraibile.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Connettore: M12; codifica: A; Corpo: PUR; Coppia di serraggio: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +