


Derivazione per cavo piatto AS-i

FC Splitter AS-i 2 m UL



Dati elettrici

Classe di isolamento	III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	108,1
Materiali	Corpo: PBT / PC; vite: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Coppia di serraggio [Nm]	< 1,65

Accessori

Accessori opzionali	terminazione di isolamento cavo piatto:, E70413
	Tubo flessibile per accoppiamento:, E70113

Osservazioni

Osservazioni	Il cavo piatto non può terminare nel ripartitore. Come protezione utilizzare la terminazione di isolamento per cavo piatto o la guaina termoretraibile.
Quantità	1 pezzo

E70598




Derivazione per cavo piatto AS-i

FC Splitter AS-i 2 m UL

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Collegamento



marrone	AS-i +
blu	AS-i -