E70599

Derivazione per cavo piatto AS-i

FC Splitter AS-i 5 m UL



Dati elettrici		
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	182,8
Materiali		Corpo: PBT / PC; vite: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Coppia di serraggio	[Nm]	< 1,65
Accessori		
Accessori opzionali		terminazione di isolamento cavo piatto:, E70413
		Tubo flessibile per accoppiamento:, E70113
Osservazioni		
Osservazioni		Il cavo piatto non può terminare nel ripartitore.
		Come protezione utilizzare la terminazione di isolamento per cavo piatto o la guaina termoretraibile.
Quantità		1 pezzo

E70599

Derivazione per cavo piatto AS-i

FC Splitter AS-i 5 m UL

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Collegamento



marrone	AS-i +
blu	AS-i -