


Cavo di collegamento

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11381

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E70023



Cavo di collegamento

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR / PVC, arancione, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

