


# E70028



## Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



# E70028




## Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

