




Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0002H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC076

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	15 x 15 x 42
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E70032



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0002H04

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco