




Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS


Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



E70046




Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

