




Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0020A04STGH040MSS


Articolo non più disponibile - Scheda archivio



| Dati elettrici        |      |                   |
|-----------------------|------|-------------------|
| Tensione di esercizio | [V]  | 10...30 DC        |
| Condizioni ambientali |      |                   |
| Temperatura ambiente  | [°C] | -25...90          |
| Grado di protezione   |      | IP 67             |
| Dati meccanici        |      |                   |
| Materiali             |      | TPU               |
| Materiale corpo       |      | TPU               |
| Materiale dado        |      | ottone, nichelato |
| Osservazioni          |      |                   |
| Quantità              |      | 1 pezzo           |

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm





## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0020A04STGH040MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

