




Cavo di collegamento

VDOAH040MSS01,5A04STAH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC167
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici


Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E70055




Cavo di collegamento

VDOAH040MSS01,5A04STAH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1,5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

