




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB031--S0001A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio




Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione		si; (VDR)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura		vite
		Etichetta
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVSAB031--S0001A03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B standard industriale, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

