

# E70100




## Connettore femmina a cablare

SDOGL070PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E70142

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale	[A]	10

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	29 x 29 x 71
Materiali		PBT
Materiale corpo		PBT
Materiale dado		PBT

### Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

# E70100



## Connettore femmina a cablare


SDOGL070PLSFKPG

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...2,5 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 10...12 mm

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Rd24, diritto; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PBT



### Collegamento

