


E70129



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	138,5
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Accessori	
Fornitura	vite Etichetta
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E70129




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, \varnothing 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x \varnothing 0,2 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

