

E70133




Connettore femmina a cablare

SDOKL070PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E70142

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
----------------------	------	-----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	29 x 29 x 66
------------	------	--------------

Materiali		PBT
-----------	--	-----

Materiale corpo		PBT
-----------------	--	-----

Materiale dado		PBT
----------------	--	-----

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E70133



Connettore femmina a cablare


SDOKL070PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...9,5 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Rd24, diritto; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PBT



Collegamento

