

Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0002A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Materiale corpo		TPU
-----------------	--	-----

Materiale dado		ottone, nichelato
----------------	--	-------------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E70138



Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0002A03STGH030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

