


E70142



Connettore femmina a cablare

SDOGL070PLSFKPG



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 45 AC / < 70 DC
---------------------------	-------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...100
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	49,4
Dimensioni [mm]	29 x 29 x 71
Materiali	PBT
Materiale corpo	PBT
Materiale dado	PBT

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E70142



Connettore femmina a cablare


SDOGL070PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 10...12 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Rd24, diritto; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PBT; Contatti: dorato



Collegamento

