


E70143



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso	[g]	58,7
Dimensioni	[mm]	30 x 15 x 39
Materiali	PUR	
Materiale corpo	PUR	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	vite	
	Etichetta	

E70143



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS


Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

