


E70145



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 30 x 15 x 39

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

Accessori

Fornitura vite
Etichetta

E70145



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS


Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

