


# E70150



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH030MSS0001A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni


Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR / PVC, arancione, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




# E70150



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH030MSS0001A03

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | nero    |
| BN = | marrone |
| BU = | blu     |