

## Cavo di collegamento

VDOGH030MSS0008A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Tensione di esercizio | [V] | 10...30 DC |
|-----------------------|-----|------------|

## Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione  |      | IP 67    |

## Dati meccanici

|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| Dimensioni      | [mm] | 15 x 15 x 42      |
| Materiali       |      | TPU               |
| Materiale corpo |      | TPU               |
| Materiale dado  |      | ottone, nichelato |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

## Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



# E70157



## Cavo di collegamento

VDOGH030MSS0008A03STGH030MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 8 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

