


E70161



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S01,5A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione		si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
-------------	---------------	----------------

Accessori

Fornitura		vite
		Etichetta

Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S01,5A03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

