

# E70165




## Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0GB030PLS0002E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20428

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 26 x 26 x 60

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado PA

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E70165



## Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0GB030PLS0002E03

### Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (22 x Ø 0,2 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: PA



### Collegamento



BN =                   Colori dei fili conduttori :  
BU =                   marrone  
GN/YE =               blu  
                          verde / giallo