E70166

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB030PLS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	26 x 26 x 60
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		PA
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: PA



E70166

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB030PLS0005E03

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN/YE =	verde / giallo