


E70170



Connettore femmina a cablare

SDOGB030ZDSFKPG



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 300 AC/DC
Capacità di corrente totale [A]	12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	54,2
Dimensioni [mm]	27 x 27 x 83
Materiale corpo	PBT
Materiale dado	zinco pressofuso

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E70170



Connettore femmina a cablare

SDOGB030ZDSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...10 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PBT; Fermo: zinco pressofuso



Collegamento

