


Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGB040PLS0005E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
-----------------------	-----	-----------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	26 x 26 x 55
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		PA

Osservazioni

Osservazioni	Pin 2 avanzato
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: PA; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



E70172



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGB040PLS0005E04

Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco