


E70176



Connettore a cablare

SSTGB040ZDSFKPG



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 300 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	9

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Peso	[g]	49,3
Dimensioni	[mm]	27 x 27 x 86
Materiale corpo		PBT
Materiale dado		zinco pressofuso

Osservazioni

Osservazioni	Pin 4 avanzato
Quantità	1 pezzo

E70176



Connettore a cablare


SSTGB040ZDSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...10 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PBT; Fermo: zinco pressofuso



Collegamento

