

E70214




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11419

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Accessori

Fornitura	vite Etichetta
-----------	-------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E70214



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

