




## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tensione di esercizio [V]   | < 24 AC/DC |
| Protezione da sovratensione | si; (VDR)  |

## Condizioni ambientali

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione       | IP 67    |

## Dati meccanici

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 46,5    |
| Materiali       | TPU               |
| Materiale corpo | TPU               |
| Materiale dado  | ottone, nichelato |

## Accessori

|           |           |
|-----------|-----------|
| Fornitura | vite      |
|           | Etichetta |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

