




Base di montaggio per moduli AS-i

EMC-ROD

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 piastrina di messa a terra



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
-----------------------	-----	----------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Dati meccanici

Peso	[g]	69,5
Corpo		Montaggio su guida DIN e su parete
Dimensioni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali		PBT

Accessori

Fornitura		connettore per messa a terra
Accessori opzionali		coperchio:, per modulo AS-i, AC3000

Base di montaggio per moduli AS-i

EMC-ROD

Osservazioni

Osservazioni

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutz-zonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

Collegamento



- | | |
|---|---------------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AS-i - |
| 3 | AS-i + |
| 4 | AS-i - |
| 5 | messa a terra |