


E7377A



Ripartitore per cavo piatto AS-i

FC Splitter yelye II 3D/3G



Applicazione

Applicazione per la distribuzione della tensione AS-i o dell'alimentazione esterna da 24 V

Dati elettrici

Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	8

Uscite

Modello elettrico AS-i

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Indicazioni per la temperatura ambiente	-15...60 °C: solo in combinazione con cavo EPDM
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	80; (31 °C; decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C))
Max. altezza s.l.m. [m]	2000
Grado di protezione	IP 67; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 68 / IP 69K)
Grado di sporco	2

Test / Certificazioni

Marchio ATEX	II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Dati meccanici

Peso [g]	132,5
Materiali	parti metalliche: 1.4404 (AISI 316L); tenuta dei pin di contatto: FKM; Guarnizione: EPDM
Coppia di serraggio [Nm]	2,5; (Vite di fissaggio)

E7377A



Ripartitore per cavo piatto AS-i

FC Splitter yelye II 3D/3G

Accessori	
Accessori opzionali	Chiave dinamometrica:, E70390 cavo dummy:, E70299
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo