


E74802



Fibre ottiche in vetro

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
----------------------	------	----------

Dati meccanici

Peso	[g]	4279
Lunghezza totale	[mm]	100000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	77
Disposizione fibre		⊙
Diametro interno	[mm]	0,05
Diametro fibra	[mm]	2 x 0,05
Diametro esterno	[mm]	6
Materiale fibra ottica		vetro

E74802



Fibre ottiche in vetro

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Materiale rivestimento della fibra ottica	PU
Accessori	
Fornitura	connettore: 4 x ST, cavo
Osservazioni	
Osservazioni	imballaggio anello
Quantità	1 pezzo