


E74000



Cavo piatto AS-i

Flat cable 100 meter EPDM ye



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Modello	per l'uso della tecnica di perforazione dell'isolante
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Dati meccanici	
Peso [g]	7096
Osservazioni	
Osservazioni	100 m imballaggio anello
Quantità	100 m
Collegamento elettrico	
Cavo: 100 m, EPDM, senza alogeno, giallo; 2 x 1,5 mm ²	