

# E74002



## Cavo piatto AS-i

Flat cable 50 meter EPDM ye



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Dati meccanici	
Peso [g]	3720,5
Osservazioni	
Osservazioni	50 m imballaggio anello
Quantità	50 m
Collegamento elettrico	
Cavo: 50 m, EPDM, senza alogeno, giallo; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	