


E74012



Cavo piatto AS-i

Flat cable 50 meter EPDM bk



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Applicazione	alimentatore 24 V esterno
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	24 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Dati meccanici	
Peso [g]	3674
Osservazioni	
Quantità	50 m
Collegamento elettrico	
Cavo: 50 m, EPDM, senza alogeno, nero; 2 x 1,5 mm ²	