


# E74100



## Cavo piatto AS-i

Flat cable 100 meter PUR ye



### Applicazione

Particolarità

senza alogeno

Modello

per l'uso della tecnica di perforazione dell'isolante

### Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

26,5...31,6 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...85

### Dati meccanici

Peso

[g]

6598

### Osservazioni

Osservazioni

100 m imballaggio anello

Quantità

100 m

### Collegamento elettrico

Cavo: 100 m, PUR, senza alogeno, giallo; 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>