


E75227



Raccordo a T per collegamenti pneumatici

AirBox push-in T-connect 10pcs



Applicazione	
Fluidi	Aria compressa secondo ISO 8573-1: 2001
Condizioni ambientali	
Pressione operativa [bar]	10; (min. -0,95)
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dati meccanici	
Peso [g]	120,1
Materiali	Corpo: ottone nichelato / PA66; anello di rilascio: poliossimetilene; rondella dentata: acciaio inox; anello profilato: NBR
Raccordo del tubo	8 mm
Diametro del manicotto pneumatico [mm]	8
Osservazioni	
Quantità	10 pezzo