


E80120



Alimentazione connettore

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Alimentatore
2 Connettore M12



Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Campo di tensione d'ingresso AC	[V]	90...264
Tensione di uscita DC	[V]	24
Classe di isolamento		II
Max. ondulazione residua	[mV]	200
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Uscite

Corrente di uscita totale	[A]	1
---------------------------	-----	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...40
Grado di protezione		IP 40; (Connettore M12: IP 69K)

Test / Certificazioni

EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Dati meccanici

Peso	[g]	203,5
Materiali		Corpo: plastica nero;

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E80120




Alimentazione connettore

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Connettore: 1 x M12; codifica: A



1	+
3	-