E80345

TAG RFID

ID-TAG/M5x16,5/05



1 TAG-Posizione mediana

Applicazione		
Applicazione		Codifica di attrezzi portanti in sistemi di trasporto guidati
Temperatura di esercizio (attivo)	[°C]	-25...85
Temperatura di picco (passivo)	[°C]	120; (durata del test: 1 x 100 h)
Dati elettrici		
Frequenza operativa	[MHz]	0,125
Capacità di memoria	[bit]	2048
Max. cicli di lettura		illimitato
Max. cicli di scrittura		100000
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...90
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti		DIN IEC 68-2-29 / 30 g 18 ms
Resistenza alle vibrazioni		DIN IEC 68-2-6 / 6 g 14...200 Hz
Dati meccanici		
Peso	[g]	4,5
Corpo		Tipo filettato
Tipo di montaggio		Montaggio a vite
Dimensioni	[mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5
Definizione filettatura		M5 x 0,8
Materiali		PA nero
Osservazioni		
Osservazioni		temperatura di picco 1 x 100 h Temperatura di immagazzinamento 1 x 1000 h shock 3 Achsen je 1084 Schocks vibrazione 3 Achsen je 8 h
Quantità		10 pezzo