




Articolo non più disponibile - Scheda archivio

**Applicazione**

Temperatura di esercizio (attivo)	[°C]	-20...65
Temperatura di picco (passivo)	[°C]	180

Dati elettrici

Frequenza operativa	[MHz]	865...870
Capacità di memoria	[bit]	96
Max. cicli di lettura		illimitato
Max. cicli di scrittura		100000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...65
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...180

Dati meccanici

Peso	[g]	18,5
Dimensioni	[mm]	32 x 8 x 40
Materiali		PA 6.6 nero

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E80354



TAG RFID

ID-TAG/R40X10/04

Altri dati

distanza di lettura (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-