E80394

TAG RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04



Applicazione		
Applicazione		codifica RFID di serbatoi metallici
Dati elettrici		
Frequenza operativa	[MHz]	860...930; (India: 865...867 MHz)
Capacità di memoria	[bit]	512
Tipo di memoria		EEPROM
Tipo di chip		Impinj Monza 4QT
Tag Identifier (TID)	[Byte]	64
Codice elettronico del prodotto (EPC)		96 bit; (estendibile: 128 Bits)
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. cicli di lettura		illimitato
Max. cicli di scrittura		100000
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	129,4
Dimensioni	[mm]	70 x 174 x 17,6
Materiali		Corpo: policarbonato (ABS)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E80394

TAG RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04

Altri dati

distanza di lettura (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2