

# E89103



## Visualizzatore digitale

DISPLAY/DX340/24VAC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E89106

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

# No scale drawing available



### Applicazione

Applicazione

Evoluzione universale e visualizzazione per unità  
fisiche che possono derivate dalle sequenze d'impulsi

### Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	24 AC
Corrente assorbita	[mA]	200

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Grado di protezione		IP 44; (faccia frontale)

### Dati meccanici

Tipo di montaggio	sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
-------------------	--

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Display LED a 7 segmenti, rosso 6 digit 15 mm
-------------	---

### Collegamento elettrico

Collegamento