

E89121



Visualizzatore digitale

DISPLAY/DY340/ANALOG OUT

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DX2002

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available



Applicazione

Applicazione

Evoluzione universale e visualizzazione per unità
fisiche che possono derivate dalle sequenze d'impulsi

Dati elettrici

Frequenza AC [Hz]

47...63

Tensione di esercizio [V]

230 / 115 AC / 24 DC

Corrente assorbita [mA]

200

Uscite

Uscita analogica corrente [mA]

4...20

Uscita analogica tensione [V]

0...10

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]

0...45

Grado di protezione

IP 44; (faccia frontale)

Dati meccanici

Tipo di montaggio

sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm

Elementi di indicazione e comando

Indicazione

Display LED a 7 segmenti, rosso 6 digit 15
mm

4 x LED, rosso

Collegamento elettrico

Collegamento