



Visualizzatore digitale

DISPLAY/DY340

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DX2003

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available



Applicazione	
Applicazione	Evoluzione universale e visualizzazione per unita' fisiche che possono derivate dalle sequenze d'impulsi
Dati elettrici	
Frequenza AC [Hz]	47...63
Tensione di esercizio [V]	230 / 115 AC / 24 DC
Corrente assorbita [mA]	200
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	0...45
Grado di protezione	IP 44; (faccia frontale)
Dati meccanici	
Tipo di montaggio	sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Elementi di indicazione e comando	
Indicazione	Display LED a 7 segmenti, rosso 6 digit 15 mm 4 x LED, rosso
Collegamento elettrico	
Collegamento	