


# EBC003



## Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	10

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
---------------------------	----------

# EBC003



## Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Grado di protezione IP 67

### Test / Certificazioni

Certificazione UL Enclosure type Type 1

### Dati meccanici

Peso [g]	226,5
Dimensioni [mm]	33 x 60 x 118,2
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Numero ingressi ripartitori centrali	4
Tipo di connettore	M12

### Accessori


Fornitura Cappucci di protezione: 2  
etichette: 4

### Osservazioni


Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm



### Collegamento



# EBC003



## Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

### Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm

