




Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

Certificazione UL	Enclosure type	Type 1
-------------------	----------------	--------

Dati meccanici

Peso	[g]	241,5
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Numero ingressi ripartitori centrali		6
Tipo di connettore		M12

Accessori

Fornitura	Cappucci di protezione: 2
	etichette: 6

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm



Collegamento





Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm

