


ZDO6H050MSS0010E15



contatti dorati

12

-5...60

**Ripartitore centrale**

ZDO6H050MSS0010E15

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

Certificazione UL	Enclosure type	Type 1
-------------------	----------------	--------

Dati meccanici

Peso	[g]	880
Dimensioni	[mm]	22 x 60 x 125
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Numero ingressi ripartitori centrali		6
Tipo di connettore		M12

Accessori


Fornitura	etichette: 6
-----------	--------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettricoCavo: 10 m, PVC, nero, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²**Collegamento elettrico - ingresso**

Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm






Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0010E15

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN/YE =	verde / giallo
WH =	bianco