




Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



| Applicazione                                    |      |                            |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Particolarità                                   |      | contatti dorati            |
| Dati elettrici                                  |      |                            |
| Tensione di esercizio                           | [V]  | 15...30 DC                 |
| Classe di isolamento                            |      | III                        |
| Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso | [A]  | 1                          |
| Capacità di corrente totale                     | [A]  | 1                          |
| Uscite                                          |      |                            |
| Modello elettrico                               |      | PNP                        |
| Condizioni ambientali                           |      |                            |
| Temperatura ambiente                            | [°C] | -25...80                   |
| Temperatura ambiente mobile                     | [°C] | -5...60                    |
| Grado di protezione                             |      | IP 67                      |
| Dati meccanici                                  |      |                            |
| Peso                                            | [g]  | 86,8                       |
| Dimensioni                                      | [mm] | 17 x 30 x 85,4             |
| Materiali                                       |      | PBT-GF20; ottone nichelato |



## Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Materiale corpo                      | PBT-GF 20 / ottone, nichelato |
| Numero ingressi ripartitori centrali | 4                             |
| Tipo di connettore                   | M8                            |

## Elementi di indicazione e comando


|             |                       |                 |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 4 x LED, giallo |
|             | Funzionamento         | 1 x LED, verde  |

## Osservazioni


|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

## Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M12; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm



## Collegamento





## Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

### Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm

