


EBC045



Ripartitore centrale

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Applicazione

Particolarità: contatti dorati

Dati elettrici

| | |
|---|------------|
| Tensione di esercizio [V] | 15...30 DC |
| Classe di isolamento | III |
| Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 1 |
| Capacità di corrente totale [A] | 1 |

Uscite

Modello elettrico: PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]: -25...80

EBC045



Ripartitore centrale

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

| | |
|----------------------------------|---------|
| Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...60 |
| Grado di protezione | IP 67 |

Dati meccanici

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Peso [g] | 125 |
| Dimensioni [mm] | 28,8 x 30 x 129,5 |
| Materiali | PBT-GF20; ottone nichelato |
| Materiale corpo | PBT-GF 20 / ottone, nichelato |
| Numero ingressi ripartitori centrali | 8 |
| Tipo di connettore | M8 |

Elementi di indicazione e comando


| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 8 x LED, giallo |
| | Funzionamento | 1 x LED, verde |

Osservazioni

| | |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M12; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm






Ripartitore centrale

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Collegamento



Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm

