




Ripartitore centrale

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità: contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	2
Capacità di corrente totale [A]	6

Uscite

Modello elettrico: NPN

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-5...60
Grado di protezione	IP 67; IP 68; (1 m / 7 giorni)

Dati meccanici

Peso [g]: 109

EBC063



Ripartitore centrale

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Dimensioni [mm]	27 x 30 x 90,4
Materiali	PBT-GF20; ottone nichelato
Materiale corpo	PBT-GF 20 / ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali	4
Tipo di connettore	M8

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Accessori


Accessori opzionali	Adattatore per guida DIN:, E73006
	Cappuccio di protezione: M8, E73005

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M16; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato






Ripartitore centrale

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Collegamento



Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato

